




NDN420

Автоматичний вимикач 4P 10kA D-20A 4M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	20 A
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	15 kA
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	30 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	15 kA
Номинальний струм за -25°C	24,78 A
Номинальний струм за -20°C	24,38 A
Номинальний струм за -15°C	23,98 A
Номинальний струм за -10°C	23,57 A
Номинальний струм за -5°C	23,16 A
Номинальний струм за 0°C	22,73 A
Номинальний струм за 5°C	22,30 A
Номинальний струм за 10°C	21,86 A
Номинальний струм за 15°C	21,41 A
Номинальний струм за 20°C	20,95 A
Номинальний струм за 25°C	20,48 A
Номинальний струм за 30°C	20 A
Номинальний струм за 35°C	19,48 A
Номинальний струм за 40°C	18,94 A
Номинальний струм за 45°C	18,39 A
Номинальний струм за 50°C	17,81 A
Номинальний струм за 55°C	17,22 A
Номинальний струм за 60°C	16,61 A
Номинальний струм за 65°C	15,98 A
Номинальний струм за 70°C	15,32 A

Архітектура

Тип полюса	4P
Крива	D

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Встановлення, монтаж

Номинальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номинальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²

Технічні характеристики виробу

NDN420

Встановлення, монтаж	
Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
Безпека	
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
	60 mm
Умови використання	
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Робоча температура	-25 - 70 °C
Потужність	
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	10,87 W
Витривалість	
Електрична тривкість кількість циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000
Розміри	
Висота	83 mm
Ширина	70 mm
Глибина	70 mm
Sustainability	
Відповідність RoHS	Yes

Зображення та малюнки

