




NDN413

Автоматичний вимикач 4P 10kA D-13A 4M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	13 A
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	15 kA
Номинальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	30 kA
Номинальна здатність до остаточного вимк	

Технічні характеристики виробу

NDN413

Встановлення, монтаж	
Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
Безпека	
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
	60 mm
Умови використання	
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Робоча температура	-25 - 70 °C
Потужність	
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	8,90 W
Витривалість	
Електрична тривкість кількість циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000
Розміри	
Висота	83 mm
Ширина	70 mm
Глибина	70 mm
Sustainability	
Відповідність RoHS	Yes