



NDN102

## Installatieautomaat 1-polig 2 A D-karakteristiek 10 (15) kA

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	2 A
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2	7,50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1	10 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2	15 kA
Nominale stroom -25°C	2,67 A
Nominale stroom -20°C	2,62 A
Nominale stroom -15°C	2,56 A
Nominale stroom -10°C	2,51 A
Nominale stroom -5°C	2,45 A
Nominale stroom 0°C	2,39 A
Nominale stroom 5°C	2,33 A
Nominale stroom 10°C	2,27 A
Nominale stroom 15°C	2,20 A
Nominale stroom 20°C	2,14 A
Nominale stroom 25°C	2,07 A
Nominale stroom 30°C	2 A
Nominale stroom 35°C	1,93 A
Nominale stroom 40°C	1,85 A
Nominale stroom 45°C	1,77 A
Nominale stroom 50 °C	1,69 A
Nominale stroom 55°C	1,60 A
Nominale stroom 60°C	1,51 A
Nominale stroom 65°C	1,41 A
Nominale stroom 70°C	1,31 A

#### Architectuur

Pooltype	1P
Curve	D

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	10 kA
---	-------

#### Installatie, montage

Aandraaimoment bovenste klem	2,80 - 2,80 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,80 - 2,80 NM

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading	1 - 35 mm <sup>2</sup>

#### Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefklem

#### Installatie, montage

360° montagepositie mogelijk Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20  
Rasterafstand 60 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 2  
Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 1,89 W

#### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli 4000  
Maximale aantal mechanische schakelingen 20000

#### Connectiviteit

Type connector/stekker Schroefaansluiting  
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten Gelijke hoogte  
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten Gelijke hoogte

#### Afmetingen

Hoogte 83 mm  
Breedte 17,50 mm  
Diepte 70 mm

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja

#### Afbeeldingen | tekeningen

