



NDN102

Автоматичний вимикач 1P 10kA D-2A 1M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	2 A
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	7,50 kA
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2	15 kA
Номінальний струм за -25°C	2,67 A
Номінальний струм за -20°C	2,62 A
Номінальний струм за -15°C	2,56 A
Номінальний струм за -10°C	2,51 A
Номінальний струм за -5°C	2,45 A
Номінальний струм за 0°C	2,39 A
Номінальний струм за 5°C	2,33 A
Номінальний струм за 10°C	2,27 A
Номінальний струм за 15°C	2,20 A
Номінальний струм за 20°C	2,14 A
Номінальний струм за 25°C	2,07 A
Номінальний струм за 30°C	2 A
Номінальний струм за 35°C	1,93 A
Номінальний струм за 40°C	1,85 A
Номінальний струм за 45°C	1,77 A
Номінальний струм за 50°C	1,69 A
Номінальний струм за 55°C	1,60 A
Номінальний струм за 60°C	1,51 A
Номінальний струм за 65°C	1,41 A
Номінальний струм за 70°C	1,31 A

Архітектура

Тип полюса	1P
Крива	D

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Встановлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,80 - 2,80 Nm
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,80 - 2,80 Nm

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Номінальна напруга ізоляції Ui	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 35 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 35 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
	60 mm

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Робоча температура	-25 - 70 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,89 W
--	--------

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

