



NDN340

**Disjuntor 3 Pólos 40A Curva D 10/15kA 3 Módulos**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	40 A
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	15 kA
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1	10 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	30 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Corrente nominal a -25 °C	59,75 A
Corrente nominal a -20 °C	57,95 A
Corrente nominal a -15 °C	56,16 A
Corrente nominal a -10 °C	54,36 A
Corrente nominal a -5 °C	52,57 A
Corrente nominal a 0 °C	50,77 A
Corrente nominal a 5 °C	48,98 A
Corrente nominal a 10 °C	47,18 A
Corrente nominal a 15 °C	45,39 A
Corrente nominal a 20 °C	43,59 A
Corrente nominal a 25 °C	41,80 A
Corrente nominal a 30 °C	40 A
Corrente nominal a 35 °C	39,89 A
Corrente nominal a 40 °C	39,79 A
Corrente nominal a 45 °C	39,68 A
Corrente nominal a 50 °C	39,57 A
Corrente nominal a 55 °C	39,46 A
Corrente nominal a 60 °C	39,36 A
Corrente nominal a 65 °C	39,25 A
Corrente nominal a 70 °C	39,14 A

**Arquitetura**

N.º de polos	3P
Curva	D

**Capacidade**

Número de módulos	3
-------------------	---

**Principais atributos elétricos**

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	10 kA
---	-------

**Instalação, montagem**

Binário nominal de aperto do terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Conexão**

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Conexão

Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

#### Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	biconnect
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Possibilidade de montagem a 360°	Sim

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Distância da grelha	60 mm

#### Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C

#### Potência

Potência total dissipada em IN	10,10 W
--------------------------------	---------

#### Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	4000
N.º de manobras mecânicas	20000

#### Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

#### Dimensões

Altura	83 mm
Largura	52,50 mm
Profundidade	70 mm

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

#### Imagens e esquemas

