
Scheda tecnica del prodotto
NRN140



NRN140

Interruttore automatico magnetotermico 20kA 1P curva C 40A 1M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale IN	40 A
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	7,50 kA
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-2	20 kA
Corrente nominale a -15°C	57,27 A
Corrente nominale a -10°C	55,35 A
Corrente nominale a -5°C	53,43 A
Corrente nominale a 0°C	51,51 A
Corrente nominale a 5°C	49,59 A
Corrente nominale a 10°C	47,68 A
Corrente nominale a 15°C	45,76 A
Corrente nominale a 20°C	43,84 A
Corrente nominale a 25°C	41,92 A
Corrente nominale a 30°C	40 A
Corrente nominale a 35°C	38,75 A
Corrente nominale a 40°C	37,5 A
Corrente nominale a 45°C	36,24 A
Corrente nominale a 50°C	34,99 A
Corrente nominale a 55°C	33,74 A
Corrente nominale a 60°C	32,49 A
Corrente nominale a 65°C	31,23 A
Corrente nominale a 70°C	29,98 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2	20 kA

Architettura

Numero di poli	1P
Curva	C

Numero di moduli

Numero di moduli	1

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 240 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Connessione

Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm^2
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm^2
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm^2
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm^2

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Distanza della griglia	60 mm

Condizioni d'uso	
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia I^2t	3
Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
Potenza	
Perdita di potenza a IN	3,71 W
Connettività	
Tipo di connessione	Terminale a vite
Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Serie	
Altezza	83 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	70 mm
Durata	
Durata elettrica e numero di cicli	4000
Sostenibilità	
Conformità ROHS	Sì