




NRN316

### Автоматичний вимикач 3P 25kA C-16A 3M

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальний струм                                                                             | 16 A  |
| Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2    | 15 kA |
| Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp за 230 В AC згідно з IEC 60898-1   | 10 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2 | 25 kA |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2 | 50 kA |

##### Архітектура

|            |    |
|------------|----|
| Тип полюса | 3P |
| Крива      | C  |

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 3 |
|-------------------|---|

##### Основні електричні характеристики

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1 | 10 kA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

##### Встановлення, монтаж

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала | 2,80 - 2,80 Nm |
| Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала  | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Напруга

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму     | 415 - 415 V |
| Номінальна напруга ізоляції Ui                | 500 V       |
| Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 6000 V      |

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Під'єднання

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників        | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників                | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Встановлення, монтаж

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Номінальний момент затягування | 2,80 - 2,80 Nm |
|--------------------------------|----------------|

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Умови використання

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2           |
| Клас обмеження енергії I <sup>2</sup> t                   | 3           |
| Робоча температура                                        | -25 - 70 °C |

##### Потужність

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 8,27 W |
|--------------------------------------------------------|--------|

##### Витривалість

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Електрична тривкість кількості циклів | 4000  |
| Кількість механічних процесів         | 20000 |

#### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 83 mm    |
| Ширина  | 52,50 mm |
| Глибина | 70 mm    |

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|

#### Зображення та малюнки

