



NCN013

**Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-13A 1M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	13 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	7.50 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2	15 kA
Courant assigné à -25°C	16.72 A
Courant assigné à -20°C	16.42 A
Courant assigné à -15°C	16.11 A
Courant assigné à -10°C	15.79 A
Courant assigné à -5°C	15.47 A
Courant assigné à 0°C	15.14 A
Courant assigné à 5°C	14.81 A
Courant assigné à 10°C	14.47 A
Courant assigné à 15°C	14.11 A
Courant assigné à 20°C	13.75 A
Courant assigné à 25°C	13.38 A
Courant assigné à 30°C	13 A
Courant assigné à 35°C	12.61 A
Courant assigné à 40°C	12.20 A
Courant assigné à 45°C	11.78 A
Courant assigné à 50°C	11.35 A
Courant assigné à 55°C	10.90 A
Courant assigné à 60°C	10.42 A
Courant assigné à 65°C	9.93 A
Courant assigné à 70°C	9.41 A

**Architecture**

Type de pôles	1P
Courbe	C

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
---	-------

**Installation, montage**

Couple de serrage nominal borne haute	2.80 - 2.80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2.80 - 2.80 Nm

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis

---

**Installation, montage**

---

Position de montage du produit sous 360°	Oui
--	-----

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Distance de la grille	60 mm

---

**Conditions d'utilisation**

---

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
Température de service	-25 - 70 °C

---

**Puissance**

---

Puissance dissipée totale sous IN	2.31 W
-----------------------------------	--------

---

**Endurance**

---

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

---

**Connectivité**

---

Type de connection / prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées

---

**Dimensions**

---

Hauteur	83 mm
Largeur	17.50 mm
Profondeur	70 mm

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---