
Ficha técnica do produto
NSN300



NSN300

Disjuntor 3P 0,5A D 25kA 3M

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	0,50 A
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	15 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	50 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	25 kA
Arquitetura	
N.º de polos	3P
Curva	D
Capacidade	
Número de módulos	3
Instalação, montagem	
Binário nominal de aperto do terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm
Tensão	
Tensão nominal de funcionamento Ue	415 - 415 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Conexão	
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm^2
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm^2
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm^2
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm^2
Instalação, montagem	
Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	biconnect
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Possibilidade de montagem a 360°	Sim
Segurança	
Índice de proteção IP	IP20
Condições de utilização	
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Tropicalização	Para todos os climas
Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
Potência	
Potência total dissipada em IN	4,35 W
Endurância	
N.º de manobras elétricas em ciclos	4000
N.º de manobras mecânicas	20000
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

Dimensões	
Altura	83 mm
Largura	52,50 mm
Profundidade	70 mm

Sustentabilidade	
Conformidade RoHs	Sim