



NCN313



## Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-13A 3M

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nennstrom                                                                   | 13 A    |
| Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2 | 15 kA   |
| Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1                          | 10 kA   |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2         | 30 kA   |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2         | 15 kA   |
| Nennstrom bei -25°C                                                         | 15,94 A |
| Nennstrom bei -20 °C                                                        | 15,69 A |
| Nennstrom bei -15°C                                                         | 15,45 A |
| Nennstrom bei -10°C                                                         | 15,19 A |
| Nennstrom bei -5°C                                                          | 14,94 A |
| Nennstrom bei 0 °C                                                          | 14,68 A |
| Nennstrom bei 5°C                                                           | 14,41 A |
| Nennstrom bei 10°C                                                          | 14,14 A |
| Nennstrom bei 15°C                                                          | 13,86 A |
| Nennstrom bei 20 °C                                                         | 13,58 A |
| Nennstrom bei 25°C                                                          | 13,29 A |
| Nennstrom bei 30°C                                                          | 13 A    |
| Nennstrom bei 35°C                                                          | 12,66 A |
| Nennstrom bei 40 °C                                                         | 12,30 A |
| Nennstrom bei 45 °C                                                         | 11,94 A |
| Nennstrom bei 50 °C                                                         | 11,56 A |
| Nennstrom bei 55°C                                                          | 11,18 A |
| Nennstrom bei 60°C                                                          | 10,77 A |
| Nennstrom bei 65°C                                                          | 10,36 A |
| Nennstrom bei 70°C                                                          | 9,92 A  |

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Polart                | 3P |
| Auslösecharakteristik | C  |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 10 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

#### Installation, Montage

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme  | 2,80 - 2,80 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2,80 - 2,80 Nm |

#### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart       | AC          |
| Isolationsspannung Ui         | 500 V       |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp  | 6000 V      |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 35 mm² |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 25 mm² |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter              | 1 - 25 mm² |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter               | 1 - 35 mm² |

#### Installation, Montage

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Nominales Drehmoment                           | 2,80 - 2,80 Nm   |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect        |
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Schraubanschluss |
| 360° Montagemöglichkeit                        | Ja               |

#### Sicherheit

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20  |
| Netzabstand                    | 60 mm |

#### Einsatzbedingungen

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 2           |
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t          | 3           |
| Betriebstemperatur                                 | -25 - 70 °C |

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 6,37 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Ausdauer

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 4000  |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 20000 |

#### Konnektivität

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anschlussart                                           | Schraubanschluss      |
| Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Ausgerichtete Klemmen |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 52,50 mm |
| Tiefe  | 70 mm    |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

#### Abbildungen | Zeichnungen

