



NCN432

Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA C-32A 4M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	15 kA
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1	10 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC60947-2	15 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Nennstrom bei -15°C	37.86 A
Nennstrom bei -10°C	37.25 A
Nennstrom bei -5°C	36.64 A
Nennstrom bei 0°C	36.01 A
Nennstrom bei 5°C	35.37 A
Nennstrom bei 10°C	34.73 A
Nennstrom bei 15°C	34.06 A
Nennstrom bei 20°C	33.39 A
Nennstrom bei 25°C	32.70 A
Nennstrom bei 30°C	32 A
Nennstrom bei 35°C	31.26 A
Nennstrom bei 40°C	30.50 A
Nennstrom bei 45°C	29.72 A
Nennstrom bei 50°C	28.92 A
Nennstrom bei 55°C	28.10 A
Nennstrom bei 60°C	27.26 A
Nennstrom bei 65°C	26.38 A
Nennstrom bei 70°C	25.48 A

Architektur

Polart	4P
--------	----

Elektrischer Strom

Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC60947-2	50 %
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC60898-1	7.50 kA

Architektur

Auslösecharakteristik	C
-----------------------	---

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1	10 kA
--	-------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Obere Klemme	2.80 - 2.80 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2.80 - 2.80 Nm
Nominales Drehmoment	2.80 - 2.80 Nm

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	500 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²
---	------------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 - 35 mm ²

Installation, Montage

Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
360° Montagemöglichkeit	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Netzabstand	60 mm

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-2	2
Energiebegrenzungsstufe I ² t	3
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	16.50 W
---------------------------------------	---------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

