



NDN202

**Disjoncteur 2P 10kA/15kA D-2A 2M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	2 A
Pouvoir de coupure de service lcs sous 230 V AC selon IEC60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure assigné lcn sous 230 V AC selon IEC60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 230 V AC selon IEC60947-2	30 kA
Pouvoir de coupure ultime lcu sous 400 V AC selon IEC60947-2	15 kA
Courant assigné à -25°C	2.67 A
Courant assigné à -20°C	2.62 A
Courant assigné à -15°C	2.56 A
Courant assigné à -10°C	2.51 A
Courant assigné à -5°C	2.45 A
Courant assigné à 0°C	2.39 A
Courant assigné à 5°C	2.33 A
Courant assigné à 10°C	2.27 A
Courant assigné à 15°C	2.20 A
Courant assigné à 20°C	2.14 A
Courant assigné à 25°C	2.07 A
Courant assigné à 30°C	2 A
Courant assigné à 35°C	1.93 A
Courant assigné à 40°C	1.85 A
Courant assigné à 45°C	1.77 A
Courant assigné à 50°C	1.69 A
Courant assigné à 55°C	1.60 A
Courant assigné à 60°C	1.51 A
Courant assigné à 65°C	1.41 A
Courant assigné à 70°C	1.31 A

**Architecture**

Type de pôles	2P
Courbe	D

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
---	-------

**Installation, montage**

Couple de serrage nominal borne haute	2.80 - 2.80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2.80 - 2.80 Nm

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect

# Fiche technique du produit

## NDN202

### Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit sous 360°	Oui

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Distance de la grille	60 mm

### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Température de service	-25 - 70 °C

### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4.10 W
-----------------------------------	--------

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées

### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	70 mm

### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

### Illustrations | dessins

