



TYBS601B



## Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy |
|--------------------------|-------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem    | Ja  |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

#### Afmetingen

|              |            |
|--------------|------------|
| Afmetingen   | 44 x 43 mm |
| Hoogte       | 44 mm      |
| Breedte      | 43 mm      |
| Diepte       | 22 mm      |
| Inbouwdiepte | 40 mm      |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Materiaal

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

#### Samenstelling

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor handbediening | Ja  |
| Radiofrequentie bidirectioneel    | Nee |

#### Stroom / temperatuur

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Stroomverbruik bus in ruststand | 5 mA |
|---------------------------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Vermogen gloeilamp 230 V    | 600 - 600 W |
| Uitgangsvermogen            | 500 W       |
| Gloe- en halogeenlamp 230 V | 600 W       |

#### Spanning

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V    |
| Systeemsparing       | 30 VDC via bus |
| Netspanning via bus  | 21 - 32 V      |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluiting

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|