



G45MM0119011

tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm czarny

#### Właściwości techniczne

##### Rodzaj połączenia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Typ złącza/wtyku | Gniazdo modułowe |
| Liczba połączeń  | 1                |

##### Wymiary

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe  | 24 mm          |
| Głębokość                     | 24 mm          |
| Wysokość                      | 45 mm          |
| Szerokość                     | 45 mm          |
| Wymiary otworu (szer. x wys.) | 14,8 x 19,3 mm |

##### Sprzęt

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
| Z pokrywą uchylną       | Nie |

##### Materiały

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kolor        | Grafitowy czarny |
| Kod RAL      | 9011             |
| Powierzchnia | Mat              |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

##### Wymiary

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Głębokość zabudowy | 24 mm |
|--------------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Kompatybilność

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Typ modułu gniazd datat  | Typ 01   |
| Nazwa modułu gniazd data | Keystone |

##### Instalacja, montaż

|             |      |
|-------------|------|
| Kąt montażu | 90 ° |
|-------------|------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |