



WXF106

gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris foncé

Code RAL 7011

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 35,65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré
Goulottes et moulures
Fixation au sol

Équipement

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Sans

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Classe de protection (IP) IP21

Identification

Avec inscription Non

Adapté à

gallery

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui