



WXF106

### gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

##### Tension

Tension nominale

230 - 250 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - +35 °C

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur

Gris foncé

Code RAL

7011

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur

45 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

35,65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

##### Installation, montage

Montage sur

Encastré

Goulettes et moulures

Fixation au sol

##### Equipement

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

Avec fermeture

Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Pré-équipé avec

Sans

##### Capacité

Nombre de modules

2

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP21

##### Identification

Avec inscription

Non

##### Adapté à

gallery

##### Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui