



WXF106

gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Gris foncé

Code RAL 7011

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 35,65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré  
Goulottes  
Fixation au sol

##### Équipement

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Pré-équipé avec Sans

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP21

##### Identification

Avec inscription No

##### Adapté à

Hager ga

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui