




ARC916D



Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Номінальний струм за -25°C	18,53 A
Номінальний струм за -20°C	18,31 A
Номінальний струм за -15°C	18,10 A
Номінальний струм за -10°C	17,88 A
Номінальний струм за -5°C	17,65 A
Номінальний струм за 0°C	17,43 A
Номінальний струм за 5°C	17,20 A
Номінальний струм за 10°C	16,97 A
Номінальний струм за 15°C	16,73 A
Номінальний струм за 20°C	16,49 A
Номінальний струм за 25°C	16,25 A
Номінальний струм за 30°C	16 A
Номінальний струм за 35°C	15,80 A
Номінальний струм за 40°C	15,61 A
Номінальний струм за 45°C	15,41 A
Номінальний струм за 50°C	15,20 A
Номінальний струм за 55°C	15 A
Номінальний струм за 60°C	14,79 A
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I _{cn} за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	6 kA

Архітектура

Крива	B
Тип полюса	1P+N

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I _{cn} AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
--	------

Встановлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,1 - 2,1 Nm
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,1 - 2,1 Nm

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,22 W
--	--------

Умови використання

Клас обмеження енергії I ² t	3
---	---

Витривалість

Кількість механічних процесів	4000
Електрична тривкість кількості циклів	2000

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,1 - 2,1 Nm
--------------------------------	--------------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Розміри

Висота	85 mm
Ширина	35,50 mm
Глибина	70 mm

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 70 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----