



ARC920D



ΣΥΣΚ. ΑΝΙΧΝ. ΗΛ. ΤΟΞΟΥ & ΑΣΦ. 6kA B 20A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C	22,69 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C	22,46 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C	22,23 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C	21,99 A
Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C	21,75 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C	21,51 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C	21,27 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C	21,02 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C	20,77 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C	20,52 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C	20,26 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C	20 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C	19,80 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C	19,60 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C	19,39 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C	19,18 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C	18,98 A
Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C	18,76 A
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)	6 kA

Αρχιτεκτονική

Καμπύλη	B
Πόλοι	1P+N

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος I_{cn} AC σύμφωνα με το IEC 60898-1	6 kA
---	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη	2,1 - 2,1 Nm
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη	2,1 - 2,1 Nm

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4000 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	5,20 W
---	--------

Συνθήκες χρήσης

Κλάση περιορισμού ενέργειας I^2t	3
------------------------------------	---

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	4000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	2000

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	2,1 - 2,1 Nm
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας	δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
Τύπος σύνδεσεων για υλικά ράγας	quickconnect

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	35,50 mm
Βάθος	70 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 60 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 70 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----