




NSN204

Disjoncteur 2P 25kA D-4A 2M

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	D
Type de pôles	2P

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Température de service	-25 - 70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	Pout tous climats

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Type de connection / prise	Borne à vis

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	25 kA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	70 mm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	2.80 - 2.80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2.80 - 2.80 Nm
Couple de serrage nominal borne haute	2.80 - 2.80 Nm
Position de montage du produit sous 360°	Oui
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
---	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5.36 W
-----------------------------------	--------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm²

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----