



WH25915304C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Anthr.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Anthracite
---------	------------

Finition	Mat
----------	-----

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	152 mm
---------	--------

Largeur	92 mm
---------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Raccordement

Type de douille de lampe	Culot
--------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----