



WH25915800C

**kallysto.line ENC Gr.2x1 complet: Prise T25 / Prise T25 avec bornes à vis/ Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

**Dimensions**

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 42 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement borne à vis

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Type Appareil gr. II

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---