



SRR04005B

## Klappwandler SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klasse 1

### Technische Eigenschaften

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|          |        |
|----------|--------|
| Leistung | 2,2 VA |
|----------|--------|

#### Abmessungen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Durchmesser der Öffnung | 28 mm   |
| Höhe                    | 73 mm   |
| Breite                  | 43,9 mm |
| Tiefe                   | 58,7 mm |
| Höhe der Öffnung        | 29,2 mm |
| Breite der Öffnung      | 28 mm   |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 3000 V |
|--------------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -40 - 65 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 65 °C |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 400 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

#### Installation, Montage

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Montage auf | DIN Schiene<br>Montageplatte |
|-------------|------------------------------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |