



SRR04005B

Transformateur de Courant Ouvrant SC2 28mm 400/5A 2.2VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

2.2 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

28 mm

Hauteur

73 mm

Largeur

43.9 mm

Profondeur

58.7 mm

Hauteur de l'ouverture

29.2 mm

Largeur de l'ouverture

28 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 65 °C

Température de stockage/transport

-40 - 65 °C

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire

400 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage

Rail DIN
Platine de fixation

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui