



WH37629100D



FLF compl.: 2x T13 +1.5m câble avec transversal + capuchon de protection/Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Matière

Code RAL

9010

Matière

Thermoplastique

Dimensions

Hauteur

67.5 mm

Largeur

84 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 13

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de montage

Installation à encastrer
Fixation par serrage

Equipement

Avec couvercle à charnière

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

3

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Identification

Avec inscription

Non

Convient pour

FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui