



NBN206A

### Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 6A curva B 10/15kA

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                  | 6 A    |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 15 kA  |
| Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)            | 30 kA  |
| Corriente asignada a -25°C                                  | 7,51 A |
| Corriente asignada a -20°C                                  | 7,39 A |
| Corriente asignada a -15°C                                  | 7,26 A |
| Corriente asignada a -10°C                                  | 7,13 A |
| Corriente asignada a -5°C                                   | 7 A    |
| Corriente asignada a 0°C                                    | 6,87 A |
| Corriente asignada a 5°C                                    | 6,73 A |
| Corriente asignada a 10°C                                   | 6,59 A |
| Corriente asignada a 15°C                                   | 6,45 A |
| Corriente asignada a 20°C                                   | 6,30 A |
| Corriente asignada a 25°C                                   | 6,15 A |
| Corriente asignada a 30°C                                   | 6 A    |
| Corriente asignada a 35°C                                   | 5,84 A |
| Corriente asignada a 40°C                                   | 5,68 A |
| Corriente asignada a 45°C                                   | 5,52 A |
| Corriente asignada a 50°C                                   | 5,35 A |
| Corriente asignada a 55°C                                   | 5,17 A |
| Corriente asignada a 60°C                                   | 4,99 A |
| Corriente asignada a 65°C                                   | 4,80 A |
| Corriente asignada a 70°C                                   | 4,60 A |

##### Arquitectura

|              |    |
|--------------|----|
| Tipo de polo | 2P |
| Curva        | B  |

##### Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

##### Principales características eléctricas

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1 | 10 kA |
|-----------------------------------------------|-------|

##### Instalación, montaje

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Par de apriete nominal del terminal superior | 2,80 - 2,80 Nm |
| Par de apriete nominal del terminal inferior | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Tensión

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna          | 400 - 400 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA          |
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 500 V       |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6000 V      |

##### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Conexión

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos   | 1 - 35 mm² |
| Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles | 1 - 25 mm² |
| Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles          | 1 - 25 mm² |
| Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos            | 1 - 35 mm² |

##### Instalación, montaje

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Par de apriete nominal                            | 2,80 - 2,80 Nm    |
| Tipo de conexión inferior para aparatos modulares | biconnect         |
| Tipo de conexión superior para aparatos modulares | Borne de tornillo |
| Posición de montaje de 360° posible               | Sí                |

#### Seguridad

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |
|-------------------------------------|------|

#### Condiciones de uso

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2       | 2           |
| Clase de limitación de energía I <sup>2</sup> t | 3           |
| Temperatura de funcionamiento                   | -25 - 70 °C |

#### Potencia

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 2,68 W |
|--------------------------------------------------------------|--------|

#### Endurancia

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 4000  |
| Número de maniobras mecánicas            | 20000 |

#### Conectividad

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de conexión                                              | Borne de tornillo |
| Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares | Bornes alineados  |
| Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares | Bornes alineados  |

#### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Altura      | 83 mm |
| Anchura     | 35 mm |
| Profundidad | 70 mm |

#### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|