



XVR107S

Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	11 kW
Anschlussleistung	0,1 - 11 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

Abmessungen

Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

