



SRR02505A

Klappwandler SC1 18mm 250/5A 0.6VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	0.6 VA
----------	--------

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	18 mm
Höhe	72.8 mm
Breite	44.4 mm
Tiefe	59.6 mm
Höhe der Öffnung	19.5 mm
Breite der Öffnung	18 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Drahtanschluss
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungs-Stehwechselfspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 65 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Isolierstoffklasse	H

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	250 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*I _{pr}
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (I _{th} /1s)	60*I _{pr}
Dynamischer Grenzstrom	2.5*I _{th}
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 10

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja