



WH25915305C

**kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: Poussoir / Poussoir Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

**Dimensions**

Hauteur	152 mm
---------	--------

Largeur	92 mm
---------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

**Convient pour**

kallysto encastré	
-------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----