



WH25916300C

kallysto.line ENC Gr.1x2 compl.: T23 / T23 avec bornes enfichables/ Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Dimensions

Hauteur 92 mm

Largeur 152 mm

Installation, montage

Montage Encastré

Équipement

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui