



NBN225A

**Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 25 A 10 Ka Curva B 2 M.**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	25 A
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	15 kA
Potere di interr. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2	30 kA
Corrente nominale a -25 °C	32,76 A
Corrente nominale a -20°C	32,06 A
Corrente nominale a -15 °C	31,35 A
Corrente nominale a -10 °C	30,64 A
Corrente nominale a -5 °C	29,94 A
Corrente nominale a 0°C	29,23 A
Corrente nominale a 5 °C	28,53 A
Corrente nominale a 10 °C	27,82 A
Corrente nominale a 15 °C	27,12 A
Corrente nominale a 20°C	26,41 A
Corrente nominale a 25 °C	25,71 A
Corrente nominale a 30 °C	25 A
Corrente nominale a 35 °C	24,29 A
Corrente nominale a 40°C	23,59 A
Corrente nominale a 45°C	22,88 A
Corrente nominale a 50°C	22,18 A
Corrente nominale a 55 °C	21,47 A
Corrente nominale a 60 °C	20,77 A
Corrente nominale a 65 °C	20,06 A
Corrente nominale a 70 °C	19,36 A

**Architettura**

Numero di poli	2P
Curva	B

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Principali caratteristiche elettriche**

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
--	-------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Si

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia $I^2t$	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C

**Potenza**

Potenza dissipata totale	7,20 W
--------------------------	--------

**Durata**

Durata elettrica e numero di cicli	4000
Numero di manovre	20000

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	70 mm

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----