



BD325N

### Bloc différentiel 3P 25A 30mA type A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
| Tension assignée d'isolement             | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs      | 4000 V      |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Courant électrique

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Courant différentiel assigné | 30 mA |
| Courant assigné nominal      | 25 A  |

##### Architecture

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Nombre de pôles    | 3      |
| Position du neutre | Droite |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Installation, montage

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage                     | 2.20 - 2.20 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2.20 - 2.20 Nm |

##### Connectivité

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires | Bornes alignées |
|--------------------------------------------------------|-----------------|

##### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 70 mm |
| Largeur    | 44 mm |
| Profondeur | 92 mm |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|