



BD341

Bloco dif. 3P 40A 30mA tipo AC 3M

Características técnicas

Arquitetura

Posição neutra	Abertura para a esquerda
Número de polos	3

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	4000 V

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Corrente elétrica

Corrente de funcionamento residual nominal I_{dn}	30 mA
Corrente nominal	40 A

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,90 - 2,90 Nm

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

