



NDN140A

Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 40A curva D 10/15kA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal I_N	40 A
Poder de corte asignado I_{cn} a 230V AC según IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte último I_{cu} a 400V AC (EN 60947-2)	15 kA
Corriente asignada a 30°C	40 A

Arquitectura

Tipo de polo	1P
--------------	----

Corriente eléctrica

Poder de corte en servicio I_{cs} en AC según IEC 60898-1	7,50 kA
---	---------

Arquitectura

Curva	D
-------	---

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado I_{cn} según IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal del terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm
Par de apriete nominal	2,80 - 2,80 Nm

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento U_i	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	6000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm ²

Instalación, montaje

Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne de tornillo
Posición de montaje de 360° posible	Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Distancia de la red	60 mm

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2	2
Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C

Potencia

Potencia disipada en I_N	3,71 W
----------------------------	--------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados

Dimensiones	
Altura	83 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	70 mm
Sostenibilidad	
Conforme RoHS	Si