



BD464N

### Blocco differenziale 4P $\leq 63A$ tipo AC 30mA 3M

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Posizione del neutro | Destra |
| Numero di poli       | 4      |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

##### Condizioni di impiego

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA                  | 230 - 400 V |
| Tensione di isolamento nominale $U_i$           | 500 V       |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 4000 V      |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Corrente

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Sensibilità $I_{\Delta n}$ | 30 mA |
| Corrente nominale          | 63 A  |

##### Connettività

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Allineamento inferiore per dispositivi modulari | Terminali allineati |
|-------------------------------------------------|---------------------|

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 70 mm |
| Larghezza  | 44 mm |
| Profondità | 92 mm |

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|