



BD426N

Blocco differenziale 4P $\leq 25A$ tipo AC 30mA 2M

Caratteristiche tecniche

Architettura

Posizione del neutro	Destra
Numero di poli	4

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Corrente

Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Corrente nominale	25 A

Connettività

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Serie

Altezza	70 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	83 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----