



BDC940F

**Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 30mA type AC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Position du neutre | Gauche |
| Nombre de pôles    | 4      |

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

**Tension**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 230 - 400 V |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V      |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Courant électrique**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Courant différentiel assigné I <sub>Δn</sub> | 30 mA |
| Courant assigné nominal                      | 40 A  |

**Connectivité**

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires | Bornes alignées |
|--------------------------------------------------------|-----------------|

**Installation, montage**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage                     | 1,90 - 1,90 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 1,90 - 1,90 Nm |

**Dimensions**

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 93,40 mm |
| Largeur    | 53,30 mm |
| Profondeur | 65,50 mm |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

**Photos | dessins**

