



BDC825

Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	4

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant différentiel assigné I _{Δn}	30 mA
Courant assigné nominal	25 A

Connectivité

Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
--	-----------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,70 - 1,70 Nm
-------------------	----------------

Dimensions

Hauteur	102 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	70 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

