
Fiche technique du produit
BDH363E



BDH363E

Bloc différentiel 3P 63A 30mA type A HI

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant différentiel assigné Idn	30 mA

Architecture

Nombre de pôles	3

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI

Capacité

Nombre de modules	3

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9,7 W

Installation, montage

Couple de serrage	2,90 - 2,90 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm^2
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm^2

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	92 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui