Fiche technique du produit
BE425N



BE425N

Bloc différentiel 4P 25A 100mA type A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	100 mA
Courant assigné nominal	25 A

Architecture

Nombre de pôles	4
Position du neutre	Droite

Capacité

Nombre de modules	2

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,20 - 2,20 Nm

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui