



BF226

Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	2

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	300 mA
----------------------------------	--------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

