



NDN440A

Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-10A 4M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
| Courant assigné à -25°C | 12,73 A |
| Courant assigné à -20°C | 12,51 A |
| Courant assigné à -15°C | 12,28 A |
| Courant assigné à -10°C | 12,05 A |
| Courant assigné à -5°C | 11,81 A |
| Courant assigné à 0°C | 11,57 A |
| Courant assigné à 5°C | 11,32 A |
| Courant assigné à 10°C | 11,07 A |
| Courant assigné à 15°C | 10,81 A |
| Courant assigné à 20°C | 10,55 A |
| Courant assigné à 25°C | 10,28 A |
| Courant assigné à 30°C | 10 A |
| Courant assigné à 35°C | 9,61 A |
| Courant assigné à 40°C | 9,21 A |
| Courant assigné à 45°C | 8,78 A |
| Courant assigné à 50°C | 8,33 A |
| Courant assigné à 55°C | 7,86 A |
| Courant assigné à 60°C | 7,36 A |
| Courant assigné à 65°C | 6,82 A |
| Courant assigné à 70°C | 6,24 A |

Architecture

| | |
|---------------|----|
| Type de pôles | 4P |
| Courbe | D |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Principaux attributs électriques

| | |
|---|-------|
| Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
|---|-------|

Installation, montage

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage nominal borne haute | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,80 - 2,80 Nm |

Tension

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension assignée d'isolement | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm ² |

Installation, montage

| | |
|--|-----------------|
| Couple de serrage | 2,80 - 2,80 Nm |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne biconnect |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
| Position de montage du produit 360° | Oui |

Sécurité

| | |
|---------------------------|-------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Distance de la grille | 60 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|--|-------------|
| Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2 | 2 |
| Température de service | -25 - 70 °C |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 8,29 W |
|-----------------------------------|--------|

Endurance

| | |
|--|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 20000 |

Connectivité

| | |
|--|-----------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires | Bornes alignées |

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 70 mm |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|