



BF426N

## Differentieelblok 4P 25A 300mA type AC

### Technische karakteristieken

#### Architectuur

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Positie N-aansluiting | Rechts |
| Aantal polen          | 4      |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Spanning

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning $U_e$              | 230 - 400 V |
| Nominale isolatiespanning $U_i$      | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ | 4000 V      |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Elektrische Stroom

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale aardlekstroom $I_{dn}$ | 300 mA |
| Nominale stroom                 | 25 A   |

#### Connectiviteit

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
|--------------------------------------------------------|----------------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 70 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Diepte  | 83 mm |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|