



BF341

**Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Position du neutre | Gauche |
| Nombre de pôles    | 3      |

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

**Tension**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 230 - 400 V |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V      |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Courant électrique**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Courant différentiel assigné I <sub>dn</sub> | 300 mA |
| Courant assigné nominal                      | 40 A   |

**Installation, montage**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage                     | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,90 - 2,90 Nm |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

**Photos | dessins**

