



BF363

Bloc différentiel 3P 63A 300mA type A haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant différentiel assigné Idn	300 mA

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9,7 W
-----------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

