Scheda tecnica del prodotto
NCN202A



NCN202A

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 2P curva C 2A 2M

Caratteristiche tecniche

Corrente	
Corrente nominale IN	2 A
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1	20 kA
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-2	15 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2	15 kA
Corrente nominale a -15°C	2,57 A
Corrente nominale a -10°C	2,51 A
Corrente nominale a -5°C	2,45 A
Corrente nominale a 0°C	2,38 A
Corrente nominale a 5°C	2,32 A
Corrente nominale a 10°C	2,26 A
Corrente nominale a 15°C	2,19 A
Corrente nominale a 20°C	2,13 A
Corrente nominale a 25°C	2,06 A
Corrente nominale a 30°C	2 A
Corrente nominale a 35°C	1,92 A
Corrente nominale a 40°C	1,85 A
Corrente nominale a 45°C	1,77 A
Corrente nominale a 50°C	1,69 A
Corrente nominale a 55°C	1,61 A
Corrente nominale a 60°C	1,54 A
Corrente nominale a 65°C	1,46 A
Corrente nominale a 70°C	1,38 A
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1	10 kA
Architettura	
Numero di poli	2P
Corrente	
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1	7,50 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2	30 kA
Architettura	
Curva	C
Numero di moduli	
Numero di moduli	2
Principali caratteristiche elettriche	
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
Installazione, montaggio	
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego	
Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Connessione	
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm²
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm²
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm²

Scheda tecnica del prodotto
NCN202A

Connessione	
Sezione trasversale del terminale superiore con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm^2
Installazione, montaggio	
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì
Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Distanza della griglia	60 mm
Condizioni d'uso	
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe di limitazione di energia I^2t	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
Potenza	
Perdita di potenza a IN	4,10 W
Connettività	
Tipo di connessione	Terminale a vite
Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
Serie	
Larghezza	35 mm
Altezza	83 mm
Profondità	70 mm
Durata	
Durata elettrica e numero di cicli	4000
Sostenibilità	
Conformità ROHS	Sì