Fiche technique du produit
BH263N

BH263N

Bloc différentiel 2P 63A 30mA haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Architecture	
Nombre de pôles	2
Sécurité	
Type de protection différentielle	A HI
Capacité	
Nombre de modules	2
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Installation, montage	
Couple de serrage	2,90 - 2,90 Nm
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	4,4 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000
Tension	
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V
Raccordement	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm^2
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm^2
Connectivité	
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
Dimensions	
Hauteur	70 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	92 mm
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui