



NBN425A

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva B 25A 4M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	25 A
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	15 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2	30 kA
Corrente nominale a -25 °C	32,08 A
Corrente nominale a -20°C	31,44 A
Corrente nominale a -15 °C	30,79 A
Corrente nominale a -10 °C	30,15 A
Corrente nominale a -5 °C	29,51 A
Corrente nominale a 0°C	28,86 A
Corrente nominale a 5 °C	28,22 A
Corrente nominale a 10 °C	27,58 A
Corrente nominale a 15 °C	26,93 A
Corrente nominale a 20°C	26,29 A
Corrente nominale a 25 °C	25,64 A
Corrente nominale a 30 °C	25 A
Corrente nominale a 35 °C	24,36 A
Corrente nominale a 40°C	23,71 A
Corrente nominale a 45°C	23,07 A
Corrente nominale a 50°C	22,43 A
Corrente nominale a 55 °C	21,78 A
Corrente nominale a 60 °C	21,14 A
Corrente nominale a 65 °C	20,49 A
Corrente nominale a 70 °C	19,85 A

Architettura

Numero di poli	4P
Curva	B

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Si

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2
--	---

Classe di limitazione di energia I ² t	3
---	---

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	14,75 W
--------------------------	---------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	4000
------------------------------------	------

Numero di manovre	20000
-------------------	-------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Serie

Altezza	83 mm
---------	-------

Larghezza	70 mm
-----------	-------

Profondità	70 mm
------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----
