



BQ263N

Bloque diferencial para M/N 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
Corriente diferencial asignada I _{dn}	300 mA

Arquitectura

Número de polos	2
-----------------	---

Seguridad

Tipo de corriente residual	A HI SEL
----------------------------	----------

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4,4 W
--	-------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,90 - 2,90 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	2,90 - 2,90 Nm

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	2000
Número de maniobras mecánicas	2000

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U _i	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U _{imp})	4000 V

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²

Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Dimensiones

Altura	70 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	92 mm

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----