



BD225N

### Bloc différentiel 2P 25A 30mA type A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi $U_e$	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné nominal	25 A

##### Architecture

Nombre de pôles	2
Position du neutre	Droite

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Installation, montage

Couple de serrage	2.20 - 2.20 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2.20 - 2.20 Nm

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	83 mm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----